

**Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 300X175mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452600 300X175
GTIN	4045197205810
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,05 mm
Schenkelquerschnitt	35×7 mm
Schenkellänge	300×175 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart

Anschlagwinkel

DienstleistungenDAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel
maximale Schenkellänge 750 mm

025010 750

Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale
Schenkellänge 300 mm

025000 300