

**Innenmessschraube, Messbereich: 40-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	427800 40-50
GTIN	2050001053626
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion.** Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

**Messflächen gehärtet und sphärisch geläppt.** Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 – 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

**Lieferumfang:**

Messschraube in Hülse.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	40 - 50 mm
Messtrommel-Ø	12,5 mm
Spindel-Ø	7 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	4 µm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B10
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschraube maximaler Messbereich  
100 mm

022440 100

DAkkS-KalibrierungInnenmessschraube maximaler  
Messbereich 200 mm

022450 200