



Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS12/250



Bestelldaten

Bestellnummer	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Der **extrem laufruhige** Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im **Dauerbetrieb**.

Lieferung ohne Schleifscheiben.

Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	DS12/250
maximale Drehzahl	1450 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	730 W
Gewicht	47 kg
Schleifscheibenbreite T	32 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	51 mm
Schleifscheiben-Ø D	250 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Doppelschleifmaschine

Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Maschinenständer passend für Maschine DS12	077513 DS12
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596510 NK36
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Werkzeugaufлагetisch links Typ AT1	077519 AT1
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596510 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596510 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Augenschutzschild für Nr. 077502 Typ DS1	077509 DS1
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596510 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Werkzeugaufлагetisch rechts Typ AT1	077525 AT1
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596510 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36