

**Zentrierwinkel, Schenkellänge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	455000 180
GTIN	4045197685988
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Stahlausführung mit mm-Teilung auf der Schiene. Funktionsflächen genau geschliffen, Flachseiten genau bearbeitet.

Verwendung:

Zum Anreißen des Mittelpunktes runder Scheiben und Wellen. Anschlag erfolgt kreuzweise 2 – 3 mal.

Technische Beschreibung

für maximalen Wellen-Ø	270 mm
Schienen-Maßeinteilung	300 mm
Schienenquerschnitt	20×4,0 mm
Fehlergrenze	0,3 Winkelmin,
Schenkellänge	180 mm
Norm	Werksnorm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Kalibrierung	F5

Produktart

Zentrierwinkel

DienstleistungenKalibrierung Zentrier-, Spitz- und Gehrungswinkel
maximale Schenkellänge 300

025850 300