




Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	422501 0-25
GTIN	
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

Mit feingeläppten **Hartmetall-Messflächen**.

Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.

Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.

Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.

Mit Justierschraube auf Null einstellbar.

Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.

Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.

Igeltext:

Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.

Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.

Genauigkeit:

Feinzeiger 1 µm – Messschraube 2 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellschlüssel.

Hinweis:

Messflächen aus CBN auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 25 mm
Ablesung Feinzeiger	0,001 mm

Messbereich Feinzeiger	±0,07 mm
Ablesung Messschraube	0,01 mm
Aussparungstiefe des Messbügels	15 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B9
Produktart	Feinzeigermessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Feinzeiger-Messschraube maximaler Messbereich 25 mm	022100 25
--	-----------