

**Mahr****Feinzeiger-Rachenlehre mit Handgriff Marameter S, Messbereich: 30-60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	424910 30-60
GTIN	2050001050984
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiger, biegesteifer Bügel mit Handgriff. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. **Messflächen hartmetallbestückt und vorne zum leichteren Einführen angeschragt.** Zum Messen schmaler Zentrierränder über Bügelbreite vorstehend. Einstellung über Endmaße. Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte verstellbar.

**Hohe Messgenauigkeit.** Gerätegewicht ruht beim Messen auf festem Taster und beeinflusst Messergebnis nicht.

**Konstante Messkraft** durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt wird Feinzeiger Nr. 434674.

**Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigegerät zahlenmäßig ablesbar.**

Seitlich vorstehender Bügel zum Schutz gegen Stöße beim Messen und beim Ablegen.

**Igeltext:**

Einstellbarer Gegentaster.

Einstellbarer Zentrieranschlag.

Amboss mit Umlenkung auf Feinanzeiger.

**Verwendung:**

Zur Vermessung zylindrischer Teile aller Art. Als Schnellmessgerät direkt an der Werkzeugmaschine und in der Fertigungskontrolle.

**Lieferumfang:**

**Ohne** Feinzeiger, **inklusive** Holzbox.

**Sonderzubehör:**

Einstellmaße, Parallelendmaße, Messscheiben, Feinzeiger Nr. 434674.

**Hinweis:**

Messbereich bis 500 mm auf Anfrage.

---

## Technische Beschreibung

Planparallelität der Messflächen	3 µm
Messkraft	13,5 N
Messflächen-Ø	18 mm
Messbereich	30 - 60 mm
Ebenheit der Messflächen	0,5 µm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	L9
Produktart	Feinzeiger-Rachenlehre

---

## Dienstleistungen

KalibrierungEinstellbare Rachenlehre Typ RL	028730 RL
---	-----------