



Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 125-150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel. Ausführung mit drehender Spindel.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindelsteigung	0,5 mm
Messteller-Ø	30 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	125 - 150 mm
Parallelität der Messflächen	6 µm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200