




Feinzeiger-Rachenlehre ohne Messeinsätze, Messbereich: 0-30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Mess- und Gegentaster mit genauen kegeligen Bohrungen zur Aufnahme auswechselbarer Messeinsätze. Universell einsetzbar, dadurch Messprobleme aller Art lösbar. Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit Wärmedämmung. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. Amboss federnd gelagert und zum Einführen des Werkstücks über Hebel zurückziehbar. Gegentaster über Zahnstange und Rändelschnecke über den Messbereich verstellbar. Einstellung über Endmaße. Einstellbarer Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte. **Konstante Messkraft** durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigegegeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt werden Feinzeiger Nr. 434674 Gr. 25/0,5 und Gr. 50/1. **Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigegerät zahlenmäßig ablesbar.**

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger, **inklusive** Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellmaße, Feinzeiger Nr. 434674. Guss-Ständer, Halter für Feinzeiger zur geradlinigen Übertragung der Messbewegung, Messeinsätze.

Technische Beschreibung

Messkraft	7,5 N
-----------	-------

Messbereich	0 - 30 mm
Messtasterweg	2 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	L9
Produktart	Feinzeiger-Rachenlehre

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellbare Rachenlehre Typ RL	028730 RL
--	-----------