



Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370680 18
GTIN	4020772070304
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1816125
Nutenbreite a	18 mm
Abstand e Spitze zur Nut	26 mm
Nutlänge f	45 mm
Spannhöhe h	13 - 46 mm
Länge L	125 mm

Breite B	50 mm
Höhe H	25 mm
Typ	6314V
Produktart	Spanneisen

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm	370750 16
---------------------------------------	-----------