



Einsteckschaft mit Anzugsgewinde, MK / Bohrfutterkegel: 2/16



Bestelldaten

Bestellnummer	342700 2/16
GTIN	4045197294937
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisionsausführung mit MK-Schaft und Innen-Anzugsgewinde.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen mit Morsekegel.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	15,733 mm
Bohrfutterkegel DIN 238	B 16
Morsekegel MK Größe	2
Innenanzugsgewinde	M10
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme