



## Verstellbares Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370685 16
GTIN	4020772074630
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

#### Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

#### Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

### Technische Beschreibung

Abstand e Spitze zur Nut	26 mm
Absatzhöhe A <sub>1</sub>	10 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1616125
Nutenbreite a	16 mm
Absatztiefe A <sub>2</sub>	12,5 mm
Nutlänge f	45 mm

Spannhöhe h	13 - 58 mm
Länge L	125 mm
Breite B	50 mm
Höhe H	25 mm
Typ	6314AV
Produktart	Spanneisen

---

## Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm	370750 16
---------------------------------------	-----------