

**Spannpratze, Nutenbreite a: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370660 12
GTIN	4020772074906
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

Werkstoff:

Vergütungsstahl verzinkt, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1212125
Nutenbreite a	12 mm
Spannhöhe h	0 - 50 mm
Länge L	140 mm

Breite B	50 mm
Typ	6321
Produktart	Spannpratze

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm	370750 12
---------------------------------------	-----------