

**Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370680 10
GTIN	4020772070267
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

**Lieferumfang:**

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

**Technische Beschreibung**

Nutlänge f	30 mm
Nutenbreite a	10 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 101080
Abstand e Spitze zur Nut	15 mm
Spannhöhe h	8 - 32 mm
Länge L	80 mm

Breite B	30 mm
Höhe H	15 mm
Typ	6314V
Produktart	Spanneisen