

Kroepelin
 Längenmesstechnik

Innen-Schnelltaster, Messbereich: 5-15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Artikelklasse	46Q

Beschreibung
Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelaufgaben. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Messbereich	5 - 15 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	35 mm
HM-Tastkugel-Ø	0,6 mm
Ablesung	0,005 mm
maximale Nuttiefe	2,3 mm
minimale Nutbreite	0,8 mm
Fehlergrenze	0,015 mm
Messuhr-Ø	65 mm
Kalibrierung	C7

IP-Schutzart	IP 65
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkKS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S