

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Innen-Schnelltaster, Messbereich: 10-30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438950 10-30
GTIN	2050001036841
Artikelklasse	46Q

**Beschreibung****Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelaufgaben. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	0,01 mm
maximale Nuttiefe	5,2 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
Messbereich	10 - 30 mm
HM-Tastkugel-Ø	1 mm
minimale Nutbreite	1,5 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messuhr-Ø	65 mm
Kalibrierung	C7
IP-Schutzart	IP 65

Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Innen-Schnelltaster

### Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S