

Kroepelin
Längenmesstechnik**Innen-Schnelltaster, Messbereich: 20-40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438950 20-40
GTIN	2050001036865
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelaufgaben. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

minimale Nutbreite	1,5 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	20 - 40 mm
maximale Nuttiefe	7 mm
HM-Tastkugel-Ø	1 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messuhr-Ø	65 mm
Kalibrierung	C7
IP-Schutzart	IP 65

Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S