



Gabel-Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370810 18
GTIN	4020772073251
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.

Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

Werkstoff:

Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschrauben DIN 787 (siehe Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Abstand e Spitze zum Nutende	110 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1816125
Nutenbreite a	18 mm
Spannhöhe h	13 - 56 mm
Länge L	160 mm

Höhe H	30 mm
Breite B	50 mm
Typ	6315V
Produktart	Spanneisen

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm	370750 16
---------------------------------------	-----------