



## Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3



### Bestelldaten

Bestellnummer	441190 N3
GTIN	7290005395062
Artikelklasse	46G

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung. Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. **Vario**-Messgeräteaufnahme für Schaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.

#### Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme.

#### Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

### Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M10×1,25 Außengewinde
Magnetfuß Länge	120 mm
Haftkraft	1300 N
Querarm-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Magnetfuß Höhe	55 mm
Magnetfuß Breite	50 mm
Querarm Länge L <sub>1</sub>	225 mm
Säulen-Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Säulenhöhe L <sub>2</sub>	350 mm
Produktart	Messtativ

## Zubehör

Stativfuß Typ F	442120 F
Stativfuß Typ 2	442140 2
Gestänge-Klemmung für Universal-Messtative für Gestänge-Ø der Messständer 16/18 mm	440351 16/18
Stativfuß Typ 2	442120 2
Vario Messuhren-Aufnahme Typ FA1500	440401 FA1500