



Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 1500 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415530 1500
GTIN	4045197348531
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Digitalanzeige. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch **doppelte Prismenführung**. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Linker Messschnabel verschiebbar.

Mit Sylvac-Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll. Bis Gr. 1000 inklusive Kunststoffetui, ab Gr. 1500 stabile Transportverpackung.

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Verpackung: stabile Box

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,1 mm

Schnabellänge: 150 mm

Innenmessansatz-Ø: 20 mm

Gewicht: 2 kg

Technische Beschreibung

Schnabellänge	150 mm
Messbereich	0 - 1500 mm
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Gewicht	2 kg

Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,1 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 2000 mm	011030 2000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 2000 mm	021000 2000

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------