



## Tiefenmessschieber, Messbereich: 100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	418000 100
GTIN	4045197326997
Artikelklasse	41Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt. Messschiene vorne mit einem gehärteten, feinen Messstift versehen (1,0 mm Ø, 8 mm lang). **Messschiene umsteckbar.**

#### Lieferumfang:

Ab Gr. 500 in einer Box.

### Technische Beschreibung

Noniuslänge	39 mm
Messbereich	0 - 100 mm
Messansatz a	1 mm
Brückenlänge	50 mm
Querschnitt Messschiene	8×3 mm
Messansatz b	8 mm
Teilung	1/20 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A1
Produktart	Tiefenmessschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkKS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200