



Messtativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: N2



Bestelldaten

Bestellnummer	441195 N2
GTIN	7290005398797
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung. Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. **Vario**-Messgeräteaufnahme für Schaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.

Feineinstellung am Magnetfuß. Vorteil beim Justieren von µm Fühlhebelmessgeräten, da Gestänge nicht von Handkraft beeinflusst wird.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

Technische Beschreibung

Magnetfuß Länge	75 mm
Säulenhöhe L ₂	260 mm
Querarm-Ø D ₁	16 mm
Haftkraft	1000 N

Querarm Länge L ₁	225 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm
Magnetfuß Breite	50 mm
Säulen-Ø D ₂	16 mm
Anschlussgewinde	M8 Außengewinde
Produktart	Messtativ

Zubehör

Stativfuß Typ 0	442120 0
Vario Messuhren-Aufnahme Typ FA1410	440401 FA1410
Gestänge-Klemmung für Universal-Messtativ für Gestänge-Ø der Messständer 16/16 mm	440351 16/16
Stativfuß Typ 0	442140 0
Stativfuß Typ 1	442140 1
Stativfuß Typ 1	442120 1
Stativfuß Typ V	442120 V
Stativfuß mit Feineinstellung Typ 0	442125 0