

**Tiefenmessschieber, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418000 300
GTIN	4045197203595
Artikelklasse	41Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 500 in einer Box.

**Technische Beschreibung**

Teilung	1/20 mm
Brückenlänge	150 mm
Querschnitt Messschiene	12x4 mm
Noniuslänge	39 mm
Messansatz b	9 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Messansatz a	6 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A1
Produktart	Tiefenmessschieber

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300