

**Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 415528 300    |
| GTIN          | 4045197492494 |
| Artikelklasse | 42A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gut ablesbare Digitalanzeige. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch **doppelte Prismenführung**. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Linker Messschnabel verschiebbar.

**Lieferumfang:**

Inklusive Werksprüfprotokoll. Bis Gr. 1000 inklusive Kunststoffetui, ab Gr. 1500 stabile Transportverpackung.

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. LR44.

**Technische Beschreibung**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Innenmessansatz-Ø                        | 10 mm       |
| Gewicht                                  | 0,5 kg      |
| Messbereich                              | 0 - 300 mm  |
| Schnabellänge                            | 90 mm       |
| Kalibrierung                             | A1          |
| Ablesung                                 | 0,01 mm     |
| Fehlergrenze                             | 0,04 mm     |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR44 |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1           |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Energieversorgung | Batteriebetrieben     |
| Norm              | Werksnorm             |
| Verpackung        | stabile Box           |
| Messtechnik       | digital               |
| alle Teile        | gehärtet              |
| Produktart        | Werkstattmessschieber |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/415528-300>