

Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 500 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415528 500
GTIN	4045197492500
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Digitalanzeige. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch **doppelte Prismenführung.** Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Linker Messschnabel verschiebbar.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll. Bis Gr. 1000 inklusive Kunststoffetui, ab Gr. 1500 stabile Transportverpackung.

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. LR44.

Verpackung: stabile Box

Kalibrierung: A1 Ablesung: 0,01 mm Fehlergrenze: 0,05 mm Schnabellänge: 90 mm Innenmessansatz-Ø: 10 mm

Gewicht: 0,6 kg

Technische Beschreibung

Schnabellänge	90 mm
Messbereich	0 - 500 mm
Kalibrierung	A 1
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Gewicht	0,6 kg



Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 LR44
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	011030 500
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	011050 500
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp LR44	081560 LR44
--	-------------