



Richt-Schraubbock, höchste Auflagehöhe: 115mm



Bestelldaten

Bestellnummer	374480 115
GTIN	4020772086510
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- Feinfühliges Ausrichten über das Feingewinde M 30×1,5. Der feststehende Gleiteinsatz verhindert das Mitdrehen und verschieben des Werkstückes während des Ausrichtens.
- In das Zentrierloch können die mitgelieferten Zylinderstifte Ø12×50mm und Ø12×80 mm eingesetzt werden, dadurch wird die Bauhöhe um 30 bzw. 60mm größer.
- Wird die Zentrierplatte Nr.375030 unter den Richt-Schraubbock gesetzt, so ist in Kombination mit anderen Schraubböcken eine Auflagehöhe bis ca.1370mm möglich.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch Ø 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

Technische Beschreibung

Unterteil-Ø	50 mm
kleinste Auflagehöhe	75 mm
höchste Auflagehöhe	115 mm
Tragkraft	30 kN

Kopf-SW	46 mm
Typ	6415
Produktart	Schraubbock