


CNMG 120412 Set 10-teilig, Sorte: HBX130

Bestelldaten

Bestellnummer	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120412 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,55 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Sorte	HBX130
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,05 - 0,55 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm

Spanbrecher	MM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen