

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TN.G 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TN.G 160404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Sorte	HB7415
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min

Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TN.G 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen