

**Garant**
**VNMG 160408, Sorte: HB7415**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251734 HB7415
GTIN	4045197816832
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

VNMG 160408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7415
Hauptanwendung	S

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen