

**Garant****WNMG 060408, Sorte: HB7415**

## Bestelldaten

Bestellnummer	251954 HB7415
GTIN	4045197816863
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

WNMG 060408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen