

Garant**Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin, Körnung
Diamantschleifpaste: 30µm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 552330 30 |
| GTIN | 4045197828866 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.

Hochkonzentriertes Naturdiamantkorn in 5g Spritze zur Erzielung gleichmäßiger Rautiefen auf der Werkstückoberfläche.

Verwendung:

Die in jedem Verhältnis **mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung** sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.

Für Polierarbeiten an **gehärtetem Stahl, Hartmetall, Keramiken und Verbundwerkstoffen.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Farbcode | dunkelbraun |
| Körnung Diamantschleifpaste | 30 µm |
| Inhalt | 5 g |
| Feinheitsgrad | grob |
| Schleifmittel | Diamant |
| Schleifmittelkurzzeichen | D |
| Produktart | Schleifpaste |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 1-3 m/s | P |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | 1-3 m/s | H |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | 1-3 m/s | H |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | 1-3 m/s | H |
| Hartmetall (HM) | geeignet | 1-3 m/s | |
| INOX | geeignet | 1-3 m/s | |
| Ti | geeignet | 1-3 m/s | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | 1-3 m/s | |
| Stein | geeignet | 1-3 m/s | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

Verdünner für Diamantschleifpasten Inhalt 125 ml

552400 125