


Garant
WNMG 080404, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	251962 HB7415
GTIN	4045197816870
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7415
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen