



Spannwerkzeug-Basis-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 18/M16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375410 18/M16
GTIN	4020772083908
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Alle Teile aus Vergütungsstahl gefertigt.**
- **T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.**

Verwendung:

Ideal für den **Werkzeugbau**, die **Fertigung** und **Schulungseinrichtungen**.

Inhalt:

Spanneisen: 2 St. / 18×125 mm;
2 St. / 18×200 mm
Spannunterlagen: 4 St. / Gr. 2; 4 St. Gr. 3
T-Nutenschrauben: 2 St./M16×18×63 mm;
4 St./M16×18×80 mm;
4 St./M16×18×160 mm
Stiftschrauben: 2 St. Gr. M16×200 mm;
4 St. Gr. M16×125 mm
hohe Muttern: 6 St. Gr. M16
Unterlegscheiben: 6 St. Gr. M16
Verlängerungsmuttern: 4 St. Gr. M16

Technische Beschreibung

Gewinde	M16
T-Nuten-Nennmaß	18 mm
Typ	6532
Produktart	Spannelement