

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Vorschub f	0,1 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415
Hauptanwendung	S

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen