

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen