

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen