



## Spannwerkzeug-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 14/M12mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 375405 14/M12 |
| GTIN          | 4020772083601 |
| Artikelklasse | 35A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestehend aus verschiedenen Spann-Elementen, die zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen benötigt werden. Alle Teile sind aus Vergütungsstahl und können einzeln nachbestellt werden.

#### Lieferumfang:

Ringmaulschlüssel, Schraubenpaste, Holzkasten

#### Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./ 80 mm;

4 St./ 125 mm;

2 St./ 50 mm

Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./ 100 mm

Spanneisen Nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 St./ 14×100

hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 6 St.

Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.

Universal-Spannunterlagen Nr. 372200: 4 St./ Gr. 2;

4 St./ Gr. 3

Kegelpfanne Form G Nr. 375360 DIN 6319 G: 6 St.

Tiefspannbacken Nr. 375110: 4 St./ Gr. 14

Federnder Spanneisenhalter Nr. 370850: 4 St./ Gr. 14

T-Nutenräumer Nr. 375512: 1 St./ Gr. 1

### Technische Beschreibung

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Holzkasten Länge            | 460 mm       |
| Spannhöhe 4fach Aufspannung | 2 - 160 mm   |
| T-Nuten-Nennmaß             | 14 mm        |
| Spannhöhe 2fach Aufspannung | 2 - 270 mm   |
| Holzkasten Breite           | 330 mm       |
| Gewinde                     | M12          |
| Holzkasten Höhe             | 50 mm        |
| Typ                         | 6530         |
| Produktart                  | Spannelement |