


Garant**SCMT 120404, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	260748 HB7415
GTIN	4045197817013
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120404 HB7415 Eckenradius: 0,4 mm
Sorte: HB7415
Spanbrecher: TIS
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1 mm
Vorschub f : 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1 mm
Vorschub f	0,1 mm/U
Sorte	HB7415

Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen