



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 4,5 mm
Sorte	PV720
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Spanbrecher	PG
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen