



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1 - 4,5 mm
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	PG
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Sorte	PV720
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen