

**Garant**
**TCMT 110204, Sorte: HB7415**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260952 HB7415
GTIN	4045197816962
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

TCMT 110204 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Vorschub $f$	0,1 mm/U
Sorte	HB7415
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen