



Innenmessschraube, Messbereich: 125-150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	427800 125-150
GTIN	2050001053657
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

Messflächen gehärtet und sphärisch geläpft. Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 – 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

Lieferumfang:

Messschraube in Hülse.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	8 mm
Messtrommel-Ø	20 mm
Messbereich	125 - 150 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	6 µm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B10
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungInnenmessschraube maximaler
Messbereich 200 mm

022450 200

KalibrierungInnenmessschraube maximaler Messbereich
200 mm

022440 200