



Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418755 200
GTIN	4045197640567
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Tiefenmessschieber zum Messen von Nuten, Einstichen, Aussparungen, Absätzen und Bohrungen. Gewichtsparende Bauweise aus mit Stahl verstärktem Aluminiumprofil, mit oxyd-beschichteten Oberflächen. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Unterschiedliche Messspitzen (M2,5) können in die Messstange eingeschraubt werden.

Stahl verstärktes Aluminiumprofil mit oxyd-beschichteter Oberfläche. Doppelte Prismenführung. Messspitzen (M2,5) austauschbar.

Verwendung:

Messen von Einstichen, Nuten, Bohrungen und Absätzen.

Lieferumfang:

Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Nr. 434900 Gr. 11, Messbrücke 150 mm und 350mm, Batterie Nr. 081560 Gr. LR44.

Hinweis:

Messbrücken 550 mm, 750 mm und 900 mm auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Querschnitt Messschiene	23,5 × 9 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Messstangen-Ø	4 mm
Tellereinsatz-Ø	10 mm
Kalibrierung	A1

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Fehlergrenze	0,03 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 LR44
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Produktart	Nuten-Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp LR44	081560 LR44
--	-------------