



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



### Bestelldaten

Bestellnummer	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	PV720
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	GK
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen