



Rundlaufprüfgerät mit geschliffener Messfläche ohne Messuhr, Spitzenhöhe: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443000 50
GTIN	4030234000169
Artikelklasse	46K

Beschreibung

Ausführung:**Messtativ:**

Mit Feineinstellung und Aufnahmebohrung 8 H7. Der Querarm ist in der Höhe und nach allen Seiten beliebig verstellbar.

Reitstöcke:

Verschiebbar. Linker Reitstock mit fester Spitze, rechter Reitstock mit beweglicher Spitze.

Messbank:

Genau geschliffen, mit 2 T-Nuten. Zur Aufnahme der Reitstöcke (Toleranz H7) bzw. des Messtatives.

Ebenheit nach DIN 876/1.**Verwendung:**

Zum Messen von Rund- und Plangenaugigkeit sowie zur Vergleichsprüfung von Parallelität und Durchmesser.

Lieferumfang:

Messbank, Messtativ Reitstöcke ohne Prismen.

Technische Beschreibung

Grundplatte Länge	350 mm
Querarm Länge	60 mm

Säulen-Ø	16 mm
Grundplatte Breite	100 mm
Seiten- bzw. Höhengleichheit der Reitstöcke	±0,01 mm
Gewicht	8 kg
Spitzenhöhe	50 mm
ganze Höhe ohne Messstativ	110 mm
T-Nutenbreite H7	10 mm
Querarm-Ø	16 mm
Pinolen-Ø	16 mm
Säulenhöhe	150 mm
Spitzenweite maximal	200 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
maximale Belastbarkeit pro Paar	10 kg
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät

Zubehör

Abrollbock-Paar höhenverstellbar für maximalen Werkstück-Ø 32 mm	443050 32
Abrollbock-Paar für Spitzenhöhe 50/75 mm	443160 50/75
Gelenkstativ mit Nutenstein Ausladung 200 mm	443295 200
Gelenkstativ mit Nutenstein Ausladung 130 mm	443295 130