




Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	PV720
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen