



Rundlaufprüfgerät mit geschliffener Messfläche ohne Messuhr, Spitzenhöhe: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443000 100
GTIN	4030234000183
Artikelklasse	46K

Beschreibung

Ausführung:

Messtativ:

Mit Feineinstellung und Aufnahmebohrung 8 H7. Der Querarm ist in der Höhe und nach allen Seiten beliebig verstellbar.

Reitstöcke:

Verschiebbar. Linker Reitstock mit fester Spitze, rechter Reitstock mit beweglicher Spitze.

Messbank:

Genau geschliffen, mit 2 T-Nuten. Zur Aufnahme der Reitstöcke (Toleranz H7) bzw. des Messtatives.

Ebenheit nach DIN 876/1.

Verwendung:

Zum Messen von Rund- und Plangenaugigkeit sowie zur Vergleichsprüfung von Parallelität und Durchmesser.

Lieferumfang:

Messbank, Messtativ Reitstöcke ohne Prismen.

Technische Beschreibung

Spitzenhöhe	100 mm
Querarm-Ø	16 mm

ganze Höhe ohne Messstativ	200 mm
Grundplatte Länge	700 mm
Grundplatte Breite	180 mm
Querarm Länge	125 mm
Spitzenweite maximal	450 mm
Säulen-Ø	22 mm
Seiten- bzw. Höhengleichheit der Reitstöcke	±0,01 mm
Säulenhöhe	200 mm
Gewicht	35 kg
Pinolen-Ø	22 mm
T-Nutenbreite H7	12 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
maximale Belastbarkeit pro Paar	20 kg
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät

Zubehör

Abrollbock-Paar höhenverstellbar für maximalen Werkstück-Ø 65 mm	443050 65
Abrollbock-Paar für Spitzenhöhe 100 mm	443160 100