

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	HQ
Sorte	PV720
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen