

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PV720
Spanbrecher	HQ
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen