

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	GK
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PV720
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070208

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen