



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Sorte	PV720
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	HQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen